

家周りのお掃除に 1台3役の屋外用掃除機

ブロー
吸込み
粉碎

従来機に比べ
風速・風量
UP!

吹寄せに
(ブロー)

集じんに
(吸込み & 粉碎)



吸込み(集じん)は
ノズル径96mm以下のこみ

ゴミ捨てに便利な大きなファスナー開口

吸込んだ枯れ葉を1/10※に粉碎

粉碎された枯れ葉は、土と混ぜて腐葉土にも



※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。

家周りのお掃除に 1台3役の屋外用掃除機



ブロワーと吸込みは簡単切替

レバー1つで簡単に切り替えできる
ドラム回転方式



用途に合わせて風量の調節

風速・風量はシーンに合わせて低速/高速の
2段階切替え



吸込み作業が楽になる アジャスタブルローラー

地面を這わせ、吸込み時の本体の重さを軽減



商品仕様

モデル	RESV-1000A
電源	単相・交流 100V 50/60Hz
定格電流	10.7A
消費電力	1,050W
ブロワー 風速	低速：70m/s 高速：86m/s
	風量 低速：5.8m³/min 高速：7.2m³/min
吸込み (集じん)	吸込仕事率 低速：46W 高速：87W
	粉碎比率※ 10：1
	ダストバッグ容量 25L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	905mm×195mm×400mm
コード	0.3m
質量	3.6kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ダストバッグ(25L) ・延長コード10m ・ノズル ・ローラー ・平座金(ローラー取付用) ・蝶ボルト(ローラー取付用)

※ 葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。

風速・風量
2段階切替

10m
延長コード付



ブロワバキューム
RESV-1000A

(697252A)

希望小売価格 19,000円(税別)



4 960673 685477

記載価格に消費税は含まれておりません。

別販売品

ワイドノズル

平らな面の落ち葉や木くず等を
素早く効率よく集じnできる

コードNo.	価格(円)
6076035	1,540



肩掛バンド

クイックリリース式肩掛バンド
長時間の作業や移動が楽になる
緊急時にはすぐに外せるクイックリ
リース式で安全

コードNo.	価格(円)
6075341	970



補助ハンドル(締付ノブ・六角ボルトM8×70付)

任意の位置にハンドルを固定で
き、使用する人の使いやすい角度
に調節できる

コードNo.	価格(円)
6076057	1,340



ダストバッグ

容量(L)	コードNo.	価格(円)
25	6077177	2,090



延長コード(10m・黄色)

コードNo.	価格(円)
6077127 (0.75mm²×2芯)	1,980



※ 付属品の延長コード(10m)では電源からの距離が遠く、
長さが足りない場合に使用します。延長コードを使用す
ると能力が低下します。
使用できる延長コードは付属品と合わせて最大20mで
す。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※ リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年12月現在のものです。

K22LB