

コードレス クリーナ

MULTI VOLT **18v** 乾湿両用 連続使用時間 約48分*

吸込仕事率 **22w** スライドスイッチ

●ダストケース集じん方式



蓄電池は付属しておりません。

R 18DSL(S)

本体のみ (NN) ¥10,900
蓄電池・充電器別売

※5.0Ahの場合

14.4v 乾湿両用 連続使用時間 約38分*

吸込仕事率 **22w** スライドスイッチ

●ダストケース集じん方式



蓄電池は付属しておりません。

R 14DSL(S)

本体のみ (NN) ¥10,400
蓄電池・充電器別売

※5.0Ahの場合

MULTI VOLT **18v** 連続使用時間 約40分(強)/約48分(標準)/約66分(弱)

吸込仕事率 **40w** パネルスイッチ



*1

R 18DA *

(LXP) ¥43,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分) 付

※在庫僅少品

MULTI VOLT **18v** 連続使用時間 約40分*

吸込仕事率 **40w** トリガスイッチ



*1

R 18DSAL *

(LXP) ¥42,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分) 付

※5.0Ahの場合

※在庫僅少品

形名	集じん容量 mL	吸込仕事率 W	連続使用時間(目安)*1		充電時間	質量 kg	標準付属品*2
R 18DSL(S)	670(吸水容量110)	22	5.0Ah	約48分	—	0.85(蓄電池除く)	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル
R 14DSL(S)	670(吸水容量110)	22	5.0Ah	約38分	—	0.85(蓄電池除く)	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル
R 18DA	560	強:40 標準:30 弱:16	5.0Ah (MV)	強:約40分 標準:約48分 弱:約66分	約25分	1.6(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
R 18DSAL	560	40	5.0Ah (MV)	約40分	約25分	1.4(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー