

日立リチウムイオン電池は同電圧全機種に対応しています

18V

- BSL 1860 6.0Ah**
コードNo.0033-8889
連続使用時間 **約48分**
- BSL 1850 5.0Ah**
コードNo.0033-5789
連続使用時間 **約40分**
- BSL 1840 4.0Ah**
コードNo.0033-4428
連続使用時間 **約32分**
- BSL 1830 3.0Ah**
コードNo.0033-0041
連続使用時間 **約24分**
- BSL 1825 2.5Ah**
コードNo.0033-5787
連続使用時間 **約20分**

14.4V

- BSL 1460 6.0Ah**
コードNo.0033-8886
連続使用時間 **約42分**
- BSL 1450 5.0Ah**
コードNo.0033-5785
連続使用時間 **約35分**
- BSL 1440 4.0Ah**
コードNo.0033-4427
連続使用時間 **約28分**
- BSL 1430 3.0Ah**
コードNo.0032-6788
連続使用時間 **約22分**
- BSL 1425 2.5Ah**
コードNo.0033-5783
連続使用時間 **約17分**

10.8V

- BCL 1015 1.5Ah**
コードNo.0032-9368
連続使用時間 **約15分**
- BCL 1030 3.0Ah**
コードNo.0033-7383
連続使用時間 **約30分**
- BCL 1030M 3.0Ah**
コードNo.0033-1678
連続使用時間 **約30分**

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI

Inspire the Next

日立工機コードレスクリーナ

14.4V-6.0Ah R 14DSAL形 **18V-6.0Ah R 18DSAL形** **10.8V-1.5Ah R 10DL形**



14.4V NEW
BSL 1460
コードNo. 0033-8886

18V NEW
BSL 1860
コードNo. 0033-8889

6.0Ah

2年保証 高容量6.0Ahリチウムイオン電池新登場!

お買い上げ日から **充電回数**
2年間 または **1,500回**
以内の電池を保証 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間)

注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460、BSL 1860)のみ対象です。
「輸送に関するご注意」は、下記をご覧ください。



JBRC
<http://www.jbrc.com>

蓄電池の回収にご協力をお願いします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●本製品に付属する「18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。



品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

日立工機 / 宣伝
Facebook

こちらからでもアクセスできます。

ぜひ、いいね!をお願いします!

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット ▶
端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 6738-0872・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822 ☎0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)
(携帯電話からはご利用いただけません。 ※通話料は別途)

修理でお困りの方 日立工機 修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年7月現在のものです。 **SD-1393R** Printed in Japan TR-Y(M)



パワフルな 吸引力

吸引力がアップして、快適で効率的なお掃除が可能に!



2年保証
高容量6.0Ah

お買い上げ日から **充電回数**
2年間 または **1,500回**
ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

お買い上げ日から **充電回数**
2年間 または **1,500回**
ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

最速 約 **30分**
充電 UC 18YDL

*2年保証は、6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460、BSL 1860)のみ対象です。 ※2016年6月現在、国内電動工具メーカーにおいて、(当社調べ)(充電器)(6.0Ah 蓄電池充電時)

パワフルな吸引力

強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。
快適で効率的にお掃除することができます。

吸込み仕事率

R 18DSAL 40W

吸込み仕事率
約**1.8**倍^{※1}

R 14DSAL 35W

吸込み仕事率
約**1.6**倍^{※2}

R 10DL 15W

※1 当社従来品 R 18DSL との比較。
※2 当社従来品 R 14DSL との比較。

業界初^{※3} 除じん機構搭載

プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じん機構を搭載。ダストケースを回すだけで、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。



ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。



高容量6.0Ahリチウムイオン電池^{※4}

約30分の急速充電で、14.4Vは約42分、18Vは約48分間の連続使用が可能。^{※5}

1充電当たりの連続使用時間^{※5} および充電時間

R 18DSAL 18V	連続使用時間 約 48分 ▶ 急速充電 約 30分 6.0Ah BSL 1860 急速充電器 UC 18YDL
R 14DSAL 14.4V	連続使用時間 約 42分 ▶ 急速充電 約 30分 6.0Ah BSL 1460 急速充電器 UC 18YDL
R 10DL 10.8V	連続使用時間 約 15分 ▶ 急速充電 約 30分 1.5Ah BCL 1015 急速充電器 UC 10SL2

※4 R 10DLは除く。

※5 連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので、目安としてください。

LEDライト付



吸込み口を明るく照らします。
(R 18DSAL/R 14DSALのみ)

斜めカットの接続口



ノズル・延長管なしでもお掃除できます。

トリガ式スイッチ



こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。

安心の電池多重保護回路内蔵

日立独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。

R 18DSAL 18V

(LYP)

6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1860)、急速充電器(UC 18YDL)付



(NN)

蓄電池・充電器別売



40W
吸込み仕事率

約**48分**
連続使用時間

約**30分**
急速充電

1.4kg
質量(蓄電池含む)
ノズル・延長管除く

おすすめ用途

- ・空港、駅等の公共施設の清掃
- ・オフィス、店舗等の清掃・ビル清掃

R 14DSAL 14.4V

(LYP)

6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460)、急速充電器(UC 18YDL)付



(NN)

蓄電池・充電器別売



35W
吸込み仕事率

約**42分**
連続使用時間

約**30分**
急速充電

1.3kg
質量(蓄電池含む)
ノズル・延長管除く

おすすめ用途

- ・空港、駅等の公共施設の清掃
- ・オフィス、店舗等の清掃・ビル清掃

R 10DL 10.8V

(LCS)

1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 1015)、急速充電器(UC 10SL2)付



(NN)

蓄電池・充電器別売



15W
吸込み仕事率

約**15分**
連続使用時間

約**30分**
急速充電

0.9kg
質量(蓄電池含む)
ノズル・延長管除く

おすすめ用途

- ・オフィス、店舗等の清掃
- ・家まわり、車内清掃

仕様

形名	R 18DSAL	R 14DSAL	R 10DL
吸込み仕事率	40W	35W	15W
集じん容量		560mL (cc)	
連続使用時間	約 48分	約 42分	約 15分
寸法(長さ×幅×高さ) [床用ノズル取付け時]	458mm×114mm×153mm [989mm]	438mm×114mm×153mm [969mm]	454mm×102mm×145mm [985mm]
質量(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く	1.4kg	1.3kg	0.9kg
蓄電池	電圧 18V	14.4V	10.8V
	形名 BSL1860	BSL1460	BCL1015
充電器	UC 18YDL (冷却機能付)		UC 10SL2
	充電時間 約 30分		約 30分
標準付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー		

別売部品

櫛用ブラシ コードNo. 0033-2712	ラウンドブラシ コードNo. 0033-2713	フィルタ(1枚入) コードNo. 337793	プレフィルタ コードNo. 337792
延長管(ショート) コードNo. 0033-2716	フレキシブルホース コードNo. 0033-2714	フィルタ(10枚入) コードNo. 0033-9293	アングルジョイント コードNo. 0033-2715

※本体に直接取付けられません。延長管などとセットでご使用いただけます。