

(フッ素樹脂粘着テープ)

	厚	幅
EA944RD-1	0.13mm	10mm
EA944RD-2	0.13mm	13mm
EA944RD-3	0.13mm	19mm
EA944RD-4	0.13mm	25mm
EA944RD-5	0.13mm	30mm
廃番 EA944RD-6	<del>0.13mm</del>	<del>38mm</del>
EA944RD-7	0.13mm	50mm

- フッ素樹脂フィルムにシリコン系粘着材を塗布した耐熱性粘着テープ。
- 長さ 10m
- 用途 電線ケーブル、コイルの絶縁、成形型の離型  
ヒートシール用耐熱離型、シューター、ホッパーの滑り

フッ素テープの特性

- 耐熱性 最高連続使用温度 180℃  
融点 327℃
- 低摩擦性 固体物質中最低の摩擦係数で自己潤滑性に優れる。
- 電気特性 高周波絶縁材料として最適
- 耐薬品性 ほとんどの工業用薬品や溶剤にもおかされない。
- 非接着性 粘着物が付着しにくい。離型として
- 耐候性 屋外での長期使用に適する。
- 難燃性