

## テクノツインクルII ST-80R〔乾電池式工事灯〕



### 商品詳細

タイプ	乾電池式工事灯
サイズ	186.5mm x 径80mm
LED	10個
視認性	300m
材質	耐強化ポリカーボネート
重量	146g
電源	乾電池単1x2個
点滅方式	上：点滅 下：点滅/点灯 切り替え
スイッチ	ON/OFF

### 超高輝度のLEDを採用

カラーコーンなどの透光性コーン類に内照式照明として装着し、上部レンズは強化製のポリカーボネートにし、超高輝度のLEDを採用し、保安灯下部は新感覚デザインによりキャップにLEDを埋め込んだ超高輝度LEDを6個使用し、明るい内照式コーンの照明として、保安工事灯、内照式工事灯に一体化した工事灯とし、明りが点に明りから面の明りにし、一層明るく視認性と強化樹脂使用により耐久性に優れた保安工事灯として完成した商品です。

又、交互点滅する事により、電池寿命を長くしました。

#### 【特長】

1. 上部発光部、強化樹脂を使用したレンズに超高輝度LED赤4個に点滅方式。
2. 下部発光部、強化樹脂を使用したキャップに超高輝度LED赤6個内蔵した点滅方式。
3. 夜間自動点滅装置付。
4. 乾電池単一を2個使用のコードレスタイプ。
5. コーンに装着した状態で、段積が数個できます。
6. 上部、下部の交互点滅方式です。
7. 上部レンズは360度の角度で視認性が高い。 8. 防滴構造
9. 従来商品よりも小型化し、軽量化しました。。

#### 【スイッチON/OFF詳細】

※ONなら夜間自動で点滅開始、OFFなら作動しません。

#### 【使用上のご注意】

※防滴構造となります。水没はさせないでください。