



定格荷重 RATED LOAD	125	kg
揚程 LIFT	3	m
自重 NET WEIGHT	7.2	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 下記	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	単相 100	v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.18	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.108 (6.5)	m/s m/min
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100	v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	F	
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 1.25 mm ²	3 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ²	3 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---	m
使用形鋼 RAIL	---	
備考 REMARK	塗装色 本体 : シルバーメタリック 上下フック : オレンジ (10R5.5/14.5)	

参考図

名称 TITLE	電気チェーンブロック ELECTRIC CHAINBLOCK		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 SCALE	1:1		
製 DRAWING DATE	2021.6.4		
類 CODE NO.	βS-012	図 DRAWING NO.	BS-K1230
BS-K1230			

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
特
買
營
計