



定格荷重 RATED LOAD	200 kg
揚程 LIFT	6 m
自重 NET WEIGHT	8.4 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 下記
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	单相 100 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.18 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.063 m/s (3.8 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	F
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 1.25 mm ² 3 m
操作押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 6 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	

塗装色
本体 : シルバーメタリック
上下フック : オレンジ (10R5.5/14.5)

名称 TITLE	電気チェーンブロック			
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.				
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE
佐合	佐合	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE 2021.6.11
類別 CODE NO.	BS-020			図番 DRAWING NO. BS-K2060
BS-K2060				

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
特
買
營
計