

EA991C - 2仕様

カートリッジグリース

カルシウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、
 一般のシャシーグリースより耐摩耗性が優れています。
 自動車のシャシー、各種建設機械のシャシー、ピン、ブッシュ、コンベア等
 400gチューブ

使用温度 - 10~ 60

代表性状

試験項目	試験条件		試験方法
増ちょう度		カルシウム	
色相		暗褐色	
ちょう度	25 60W	318	JIS K 2220 5.3
滴点		98	" 5.4
水分 %		0.1	" 5.18
銅板腐食	室温 24hr	合格	" 5.5
蒸発量 %	105 8hr	0.7	" 5.6
基油粘度 mm ³ /s	100	10.1	JIS K 2283
	40	89.2	

(ちょう度 JIS規格 1号)

グリースの硬さ

グリースの硬さを現す特性値がちょう度です。
 潤滑油の粘度に相当します。
 ちょう度範囲によりちょう度番号でグリースを
 分類する規格は米国により制定され日本の
 JIS規格もこれに従っています。
 ちょう度が小さいほどグリースは硬いことを
 示し、ちょう度番号は大きくなります。(表参照)

ちょう度番号	混和ちょう度範囲
000号	445-475
00号	400-430
0号	355-385
1号	310-340
2号	265-295
3号	220-250
4号	175-205
5号	130-160
6号	85-115