

EA991CN-101~-450

グリスガンアクセサリ

角度変換

密封された場所への グリスアップに！



EA991CN-101
標準交換カップラ
4枚爪
ネジ取り付け



EA991CN-102
強力カップラ
3枚爪
耐漏構造
ネジ取り付け



EA991CN-104
360° 回転スイベル
4枚爪
ネジ取り付け
手動式グリスガン専用



EA991CN-103
90° 角度変換
3枚爪
ニップルクイック取り付け
手動式グリスガン専用

EA991CN-111
ニードルタイプ
内径φ 0.8X外径φ 4.0X32mm
ニップルクイック取り付け

EA991CN-112
ロングニードルタイプ
内径φ 0.8X外径φ 6.2X100mm
ニップルクイック取り付け



EA991CN-300
EA991CN-450
フレキシブルホースで
狭い場所にも対応

EA991CN-115
交換用エア抜きバルブ

廃番

EA991CN-114
交換用グリス充填
ニップル

廃番



EA991CN-113
極細ニードルタイプ(注射針タイプ)
内径φ 0.8X外径φ 1.7X40mm
ニップルクイック取り付け



ニップルクイック取り付けは左図の様に
接続口が通常のグリスニップルになっています。
グリスガン先端のかみ込みカップラで接続できるので
ネジ径の確認もいらず取り付けます。

商品 タイプ	ホース		カップラ			先端アダプター				エア抜きバルブ	充填ニップル
	フレキシブル300mm	フレキシブル450mm	標準	耐漏強力	スイベル式	90° カップラ	ニードル	ロングニードル	極細ニードル		
品番	EA991CN-300	EA991CN-450	EA991CN-101	EA991CN-102	EA991CN-104	EA991CN-103	EA991CN-111	EA991CN-112	EA991CN-113	EA991CN-115	EA991CN-114
EA991CN-1	●	●	標準	●	●	●	●	●	●	X	X
EA991CN-2	●	●	標準	●	●	●	●	●	●	標準	X
EA991CN-3	●	●	標準	●	●	●	●	●	●	標準	標準
EA991CN-10	●	標準	標準	●	●	●	●	●	●	標準	標準
EA166DN-1	●	●	標準	●	X	X	X	X	X	標準	標準
メーカー外	X	X	X	X	X	ニップル接続可	ニップル接続可	ニップル接続可	ニップル接続可	X	X

●…別途購入にて取り付け可能 標準…本体購入時に付属しています

X…取り付け不可

ニップル接続…かみ込み式カップラなら接続可能

※メーカー外のニップル接続に関しては、100%保証はできません。