

マグネット関連商品・応用商品

マグネット スタンド

《用途》ダイヤルゲージ等の測定器の保持具として広く使われています。



標準型
型式:NM-K
最大吸着力:50kg

微動調整機能付き
型式:NM-KV
最大吸着力:50kg

微動調整機能付き(メカ式)
型式:NM-MX
最大吸着力:100kg

マグネット ベース

マグネットスタンド式クーラントノズル

《用途》放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に使われています。



型式:NM-B50
サイズ:65 x 50 x 55(H)mm
最大吸着力:50kg

型式:NM-B100
サイズ:73 x 50 x 55(H)mm
最大吸着力:100kg

型式:NM-C3
マグネットベース NM-B50

各ホース長さ:375mm
接続:1/8"ニップル

EA991E-3

型式:NM-C1
マグネットベース φ40

ホース長さ:225mm
接続:1/8"ニップル

EA991E-1