



自動求心プーラー

内部に組み込まれた強力スプリングによる「自動求心」で素早い操作、つかみ自動締付が可能
アームのリーチが長く、奥まった場所の部品抜き取りも可能



外掛けプーラー型

オートグリッププーラー



ドイツ製

品番	爪	最大直径	アーム長	重量	引張強度	価格	税込価格(10%)
EA500AD-60A	2本	60mm	40mm	0.23kg	1.5t	8,070円	8,877円
EA500AD-85A		85mm	90mm	0.27kg	1.5t	11,700円	12,870円
EA500AD-150A		150mm	150mm	0.87kg	2.5t	23,100円	25,410円
EA500AD-200A		200mm	200mm	1.68kg	3t	27,200円	29,920円
EA500AD-250A	3本	250mm	250mm	1.76kg	3t	28,000円	30,800円
EA500BD-85A		85mm	90mm	0.425kg	1.5t	16,500円	18,150円
EA500BD-150A		150mm	150mm	1.16kg	2.5t	27,200円	29,920円
EA500BD-200A		200mm	200mm	1.72kg	3t	32,000円	35,200円
EA500BD-250A		250mm	250mm	2.395kg	3t	42,800円	47,080円



多種な用途に使用可能

横側からのクランプでアームをしっかり締め付けるのでスリップせずに作業ができます



内掛け・外掛け兼用プーラー型

セパレータープーラー



品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	価格	税込価格(10%)
EA500X-95	95mm	170mm	2.6kg	5t	39,800円	43,780円
EA500X-135	135mm	270mm	4.3kg	8t	49,600円	54,560円
EA500X-150	150mm	325mm	4.8kg	10t	57,500円	63,250円

- 特にロングアームのプーラー(ベアリング)抜きとしての使用に便利です
- 逆向きにアームを取り付けるとプーラー抜きになります
- 横側からのクランプは、アームをしっかり締め付け、スリップせず、確実な作業を保証します
- ドイツ製

スライドハンマー



ベアリングエクストラクターセット
品番 EA604FW-70
価格 95,000円 税込価格(10%) 104,500円



- ＜セット内容＞
- 320mmスライドハンマー
 - エクストラクターサイズ…12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm
 - アームアダプター…
 - M8/M18、M10/M18、M12/M18、M14/M18、M16/M18、M18/M18、M20/M18、M22/M18、M24/M18
 - グリス容量…15g ●総重量…6.1kg



品番 EA604FX-1 価格24,400円 税込価格(10%) 26,840円

- プッシングやピンをスライドハンマーで取り外すことができます。
- 290mmスライドハンマー
- アダプターサイズ…
- M3・M4・M5・M6・M8・M10
- ハンマーアダプター…
- M7・M10・15-16G



品番 EA604FX-2 価格24,400円 税込価格(10%) 26,840円

- プッシングやピンをスライドハンマーで取り外すことができます。
- 290mmスライドハンマー
- アダプターサイズ…
- M6・M8・M10・M10・M12・M15
- ハンマーアダプター…
- M7・M10・15-16G

ベアリング挿入関連



品番 EA510ZA-2 価格 30,350円 税込価格(10%) 33,385円

＜セット内容＞

- リング×11個、打ち込み用スリーブ×1個、エアースリーブ×1個
- リングサイズ…39.8mm(1.565")、44.5mm(1.750")、49.9mm(1.965")、59.1mm(2.325")、62.7mm(2.470")、64.9mm(2.555")、71.9mm(2.830")、76.1mm(2.995")、80.8mm(3.180")、96.9mm(3.813")、117.5mm(4.625")
- スリーブ長…打ち込み用:165mm、エアースリーブ用:175mm
- 材質…アルミニウム
- ケースサイズ…330(W)×260(D)×70(H)mm ●総重量…3.02kg
- テーパ側をベアリング溝に使用して下さい。



品番 EA510ZA-3 価格 18,250円 税込価格(10%) 20,075円

＜セット内容＞

- リング×9個、打ち込み用スリーブ×1個
- リングサイズ…39.8mm(1.565")、44.5mm(1.750")、49.9mm(1.965")、59.1mm(2.325")、62.7mm(2.470")、64.9mm(2.555")、71.9mm(2.830")、76.1mm(2.995")、80.8mm(3.180")
- スリーブ長…165mm ●材質…アルミニウム
- ケースサイズ…270(W)×220(D)×110(H)mm ●総重量…1.86kg
- テーパ側をベアリング溝に使用して下さい。



品番 EA896B-16 価格 320,000円 税込価格(10%) 352,000円

- 適応ベアリング最大外径…160mm ●適応ベアリング最小内径…20mm
- 適応ベアリング最大重量…10kg ●設定温度範囲…20~180℃
- 消費電力…1.5kVA ●自動脱磁機能付
- サイズ…345(W)×240(D)×121(H)mm ●重量…3.5kg ●現場作業に最適
- 電源…AC100V(50/60Hz)
- ベアリングを円すい部にのせるだけで、バーにかける必要がありません。
- 特長…渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
- 加熱時間目安(20~110℃)…
- ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒
- ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒、ベアリングNo.6019(内径95mm):1分02秒



ベアリングプーラー・スライドプーラー 特集

ベアリング・歯車の交換に … プーラー・エクストラクター・スライドハンマー ほか

KUKKO クッコ社(ドイツ) 1919年創業、産業用各種プーラーの大手専門メーカー。作業用途に応じて数え切れない程の豊富な種類を揃えたプーラーは、高い強度と剛性、抜群の作業性を誇っています。

ベアリングプーラーセット …内抜き・外抜きができないボールベアリングの引き抜きに



PULLPO MODEL
ボールベアリングが壊れず再利用可能!

溝付の玉軸受ベアリングを傷付けず、シャフトを取り外すことなく引き抜けます

エクストラクター型

[PULLPO] ボールベアリングプーラーセット

品番	適応ベアリング(ISO)	価格	税込価格(10%)
EA510AF-1	6000~6206・6200~6205 6300~6304	101,000円	111,100円
EA510AF-2	6007~6202・6206~6212 6305~6311・6304~6408	149,000円	163,900円
EA510AF-3	6000~6202・6200~6212 6300~6311・6403~6408	235,000円	258,500円

- 独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます
- ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます ●ドイツ製
- ＜セット内容＞ ●共通…グリース15g、専用ケース
- EA510AF-1…3本アームジョルダー、スピンドル、引き抜き爪(標準・溝爪×各3本)、逆圧パッド×3、サポートリング×7
- EA510AF-2…4本アームジョルダー、スピンドル、引き抜き爪(標準・溝爪×各4本)、逆圧パッド×4、サポートリング×7
- EA510AF-3…3本アームジョルダー、4本アームジョルダー、スピンドル×2、引き抜き爪(標準・溝爪×各7本)、逆圧パッド×7、サポートリング×13



通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセット

エクストラクター型

ボールベアリングエクストラクターセット

品番	適応ベアリング(ISO)	価格	税込価格(10%)
EA500YA-10	6004~6013・6201~6206 6300~6305	73,000円	80,300円

- 能力…セパレーター:6~40mm、プーラー:25~95mm ●アーム長…115~210mm ●ドイツ製
- ＜セット内容＞
- バー、スピンドル、引抜きボルト×1組、セパレーター、延長ボルト×1組、引抜き爪×1組、プーラー×3組
- グリース15g、専用ケース



センターボルトを締め込むだけで簡単に素早くジョーの調整が可能

セパレーター型

ベアリングプーラーセット

品番	能力	重量	価格	税込価格(10%)
EA510	φ5~60mm	2.9kg	45,100円	49,610円
EA510-75	φ12~75mm	5.0kg	54,500円	59,950円
EA510-115	φ22~115mm	9.2kg	81,500円	89,650円
EA510-155	φ25~155mm	16.1kg	120,000円	132,000円

- パーツが平面上に設置され、通常の爪では対応できないときに
- ウィッククランプスピンドルで片手操作が可能 ●全体を握む為、ベアリングを壊しません ●ドイツ製
- ＜セット内容＞
- ウィックアクションセパレーター、プーラー装置、エクステンション1対、グリース15g、専用ケース



固着したパーツや大きな力があるときに

セパレーター型

油圧式ベアリングプーラー

品番	能力	重量	価格	税込価格(10%)
EA510B-100	φ22~115mm	15.7kg	135,000円	148,500円
EA510B-150	φ25~155mm	18.5kg	165,000円	181,500円

- パーツが平面上に設置され、通常の爪では対応できないときに
- 油圧パワー…10t ●アーム長…500mm ●軸受けの取り外しに ●ドイツ製
- ＜セット内容＞
- セパレーター、油圧ラム、プーラー装置、エクステンション、グリース15g、専用ケース



ESCO 株式会社エスコ
〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
http://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!



「アーム差し替え可能!」内掛け・外掛け兼用スライドプーラー



内掛け・外掛け兼用スライドプーラー型

スライドプーラーセット(標準)
品番 EA500JA
価格 90,500円 税込価格(10%) 99,550円
●アーム長...100mm、200mm、250mm、350mm
●ケースサイズ...440(W)×355(D)×155(H)mm
●外抜き能力...120mm ●重量...9.18kg ●引張強度...4.5~6t ●ドイツ鋼製
●狭い場所での使用に最適 ●アーム位置をスライド調整できます
●アーム差し替え可能・オプションアーム差替タイプ...①
＜セット内容＞
●100mm標準爪アーム、200mm標準爪アーム、250mm標準爪アーム
160mmセンターボルト、250mmセンターボルト
2本用ショルダー、3本用ショルダー、グリース15g、専用ケース



内掛け・外掛け兼用スライドプーラー型

スライドプーラーセット(薄爪)
品番 EA500JB
価格 99,500円 税込価格(10%) 109,450円
●アーム長...100mm、200mm、250mm、350mm
●ケースサイズ...440(W)×355(D)×155(H)mm
●外抜き能力...120mm ●重量...8.58kg ●引張強度...3t ●ドイツ鋼製
●狭い場所での使用に最適 ●アーム位置をスライド調整できます
●アーム差し替え可能・オプションアーム差替タイプ...①
＜セット内容＞
●100mm薄爪アーム、200mm薄爪アーム、250mm薄爪アーム
160mmセンターボルト、250mmセンターボルト
2本用ショルダー、3本用ショルダー、グリース15g、専用ケース



内掛け・外掛け兼用スライドプーラー型

スライドプーラーセット(超薄爪)
品番 EA500JC
価格 99,500円 税込価格(10%) 109,450円
●アーム長...100mm、200mm、250mm、350mm
●ケースサイズ...440(W)×355(D)×155(H)mm
●外抜き能力...120mm ●重量...8.40kg ●引張強度...3t ●ドイツ鋼製
●狭い場所での使用に最適 ●アーム位置をスライド調整できます
●アーム差し替え可能・オプションアーム差替タイプ...①
＜セット内容＞
●100mm超薄爪アーム、200mm超薄爪アーム、250mm超薄爪アーム
160mmセンターボルト、250mmセンターボルト
2本用ショルダー、3本用ショルダー、グリース15g、専用ケース



スライドプーラー(標準)

2本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500AA-80	90mm	100mm	1.0kg	4.5t	①	15,500円
EA500AA-120	120mm	100mm	1.2kg	4.5t	①	17,200円
EA500AA-160	160mm	150mm	2.8kg	6t	②	30,100円
EA500AA-200	200mm	150mm	3.1kg	6t	②	32,100円
EA500AA-250	250mm	200mm	7.0kg	8.5t	③	55,500円
EA500AA-350	350mm	200mm	8.0kg	8.5t	③	59,500円
EA500AA-520	520mm	200mm	13.4kg	12t	③	98,500円
EA500AA-650	650mm	300mm	16.3kg	12t	③	172,000円
3本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500AR-90	90mm	100mm	1.3kg	6t	①	23,300円
EA500AR-120	120mm	100mm	1.6kg	6t	①	25,300円
EA500AR-160	160mm	150mm	3.5kg	7t	②	44,700円
EA500AR-200	200mm	150mm	3.9kg	7t	②	48,600円
EA500AR-250	250mm	200mm	9.0kg	10t	③	83,000円
EA500AR-350	350mm	200mm	10.5kg	10t	③	104,000円
EA500AR-375	375mm	200mm	17.8kg	15t	③	135,000円
EA500AR-520	520mm	200mm	22.6kg	15t	③	180,000円



スライドプーラー(薄爪)

2本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500CE-90	90mm	100mm	1.2kg	2.5t	①	20,100円
EA500CE-120	120mm	100mm	1.3kg	2.5t	①	21,300円
EA500CE-160	160mm	150mm	3.0kg	5t	②	36,900円
EA500CE-200	200mm	150mm	3.2kg	5t	②	39,800円
EA500CE-250	250mm	200mm	6.8kg	7t	③	68,000円
EA500CE-350	350mm	200mm	7.3kg	7t	③	72,000円
3本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500CG-90	90mm	100mm	1.3kg	3t	①	29,200円
EA500CG-120	120mm	100mm	1.5kg	3t	①	31,100円
EA500CG-160	160mm	150mm	3.7kg	5t	②	54,500円
EA500CG-200	200mm	150mm	4.0kg	5t	②	58,500円
EA500CG-250	250mm	200mm	9.3kg	7t	③	84,000円



スライドプーラー(超薄爪)

2本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500CD-90	90mm	100mm	1.1kg	2.5t	①	20,100円
EA500CD-120	120mm	100mm	1.3kg	2.5t	①	21,300円
3本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500CH-90	90mm	100mm	1.3kg	3t	①	29,200円
EA500CH-130	130mm	100mm	1.4kg	3t	①	31,100円



「アーム差し替え可能!」内掛け・外掛け兼用(固定ねじ付)スライドプーラー



内掛け・外掛け兼用スライドプーラー型

【固定ねじ付】スライドプーラーセット(爪3種付)
品番 EA500JK
価格 92,500円 税込価格(10%) 101,750円
●アーム長...100mm、200mm、250mm、350mm
●ケースサイズ...440(W)×355(D)×155(H)mm
●外抜き能力...120mm、130mm ●重量...9kg ●引張強度...2.5t ●ドイツ鋼製 ●狭い場所での使用に最適
●レンチを使わずアーム位置をスライド調整できます ●プーラーやギアホイール、ボールベアリング等を傷付けずに引き抜けます
●アーム差し替え可能・オプションアーム差替タイプ...①
＜セット内容＞
●標準爪アーム3本、薄爪アーム3本、超薄爪アーム3本、100mm延長アーム3本、150mm延長アーム3本、160mmセンターボルト、250mmセンターボルト、2本用ショルダー、3本用ショルダー、グリース15g、専用ケース

1つのセットで24パターンのプーラーに
ショルダーや爪・エクステンションを組み替えて24パターンの使い方が可能!
エクステンションを使うことでアーム長が最大350mmになります

爪3種セット



【固定ねじ付】
赤いノブを直接手で回して、簡単にアーム位置を固定!
レンチ不要のクイックアジャスタブル機能付アームです

油圧の力で強力引き抜き!



プーラー用油圧ラム

品番	高さ	ストローク	油圧能力	価格	税込価格(10%)
EA500H-1	60mm	10mm	10t	34,000円	37,400円
EA500H-2	87mm	15mm	15t	38,900円	42,790円
EA500H-3	113mm	7mm	30t	103,000円	113,300円

●ドイツ鋼製 ●噴いた付いたプーラーを油圧の力で強力に引き抜きます
●KUKKO社のプーラー各種に適合 ●最小限のスペースで引き抜く力をアップ



【固定ねじ付】スライドプーラー(標準)

2本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500AH-90	90mm	100mm	1.1kg	4.5t	①	18,200円
EA500AH-120	120mm	100mm	1.2kg	4.5t	①	19,400円
EA500AH-160	160mm	150mm	2.8kg	6t	②	34,200円
EA500AH-200	200mm	150mm	3.1kg	6t	②	36,900円
EA500AH-250	250mm	200mm	7.0kg	8.5t	③	62,500円
EA500AH-350	350mm	200mm	8.0kg	8.5t	③	67,500円
3本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500BH-90	90mm	100mm	1.4kg	6t	①	23,300円
EA500BH-120	120mm	100mm	1.5kg	6t	①	27,200円
EA500BH-160	160mm	150mm	3.6kg	7t	②	49,600円
EA500BH-200	200mm	150mm	3.7kg	7t	②	53,500円
EA500BH-250	250mm	200mm	8.8kg	10t	③	90,500円
EA500BH-350	350mm	200mm	10.6kg	10t	③	117,000円



【固定ねじ付】スライドスライドプーラー(薄爪)

2本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500AG-90	90mm	100mm	1.1kg	2.5t	①	22,000円
EA500AG-120	120mm	100mm	1.2kg	2.5t	①	23,000円
EA500AG-160	160mm	150mm	2.8kg	5t	②	40,800円
EA500AG-200	200mm	150mm	3.1kg	5t	②	42,800円
EA500AG-250	250mm	200mm	7.0kg	7t	③	73,000円
EA500AG-350	350mm	200mm	8.0kg	7t	③	78,000円
3本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500BG-90	90mm	100mm	1.4kg	3t	①	33,000円
EA500BG-120	120mm	100mm	1.5kg	3t	①	36,000円
EA500BG-160	160mm	150mm	3.6kg	5t	②	58,500円
EA500BG-200	200mm	150mm	3.7kg	5t	②	64,500円
EA500BG-250	250mm	200mm	8.8kg	13.5t	③	90,500円



【固定ねじ付】スライドプーラー(超薄爪)

2本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500CF-90	90mm	100mm	1.2kg	2.5t	①	22,000円
EA500CF-120	120mm	100mm	1.3kg	2.5t	①	23,000円
3本						
品番	最大直径	アーム長	重量	引張強度	差替タイプ	価格
EA500CJ-90	90mm	100mm	1.3kg	3t	①	33,000円
EA500CJ-130	130mm	100mm	1.5kg	3t	①	36,000円



「アーム差し替え可能」の表示があるプーラーは①~③の差替タイプが同じ番号であればアーム長・薄さ・固定ねじの有無等に関係なく差し替えて使用できます!

「差し替え用」内掛け・外掛け兼用スライドプーラーオプションアーム

標準(差し替え用)

2本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500AB-1	100mm	①	8,490円	EA500AB-7	200mm	③
EA500AB-2	200mm	①	14,400円	EA500AB-8	250mm	③
EA500AB-3	250mm	①	17,600円	EA500AB-9	300mm	③
EA500AB-4	400mm	②	23,500円	EA500AB-10	400mm	③
EA500AB-5	150mm	②	15,900円	EA500AB-11	500mm	③
EA500AB-6	300mm	②	28,000円			
3本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500AR-31	100mm	①	14,700円	EA500AR-37	200mm	③
EA500AR-32	200mm	①	22,600円	EA500AR-38	250mm	③
EA500AR-33	250mm	①	26,200円	EA500AR-39	300mm	③
EA500AR-34	400mm	②	34,300円	EA500AR-40	400mm	③
EA500AR-35	150mm	②	23,700円	EA500AR-41	500mm	③
EA500AR-36	300mm	②	41,500円			

薄爪(差し替え用)

2本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500CE-1	100mm	①	12,600円	EA500CE-7	200mm	③
EA500CE-2	200mm	①	18,100円	EA500CE-8	300mm	③
EA500CE-3	250mm	①	18,100円	EA500CE-9	400mm	③
EA500CE-4	400mm	②	24,400円	EA500CE-10	500mm	③
EA500CE-5	150mm	②	22,100円			
EA500CE-6	300mm	②	33,900円			
3本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500CG-1	100mm	①	19,100円	EA500CG-7	200mm	③
EA500CG-2	200mm	①	27,100円	EA500CG-8	300mm	③
EA500CG-3	250mm	①	29,800円	EA500CG-9	400mm	③
EA500CG-4	400mm	②	38,800円	EA500CG-10	500mm	③
EA500CG-5	150mm	②	38,400円			
EA500CG-6	300mm	②	57,000円			

超薄爪(差し替え用)

2本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500CD-1	100mm	①	12,600円			
EA500CD-2	200mm	①	16,000円			
EA500CD-3	250mm	①	18,100円			
3本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500CH-1	100mm	①	17,200円			
EA500CH-2	200mm	①	27,100円			
EA500CH-3	250mm	①	30,700円			

【固定ねじ付】標準(差し替え用)

2本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500AH-1	100mm	①	12,400円	EA500AH-6	300mm	③
EA500AH-2	200mm	①	16,000円	EA500AH-7	400mm	③
EA500AH-3	250mm	①	20,700円	EA500AH-8	400mm	③
EA500AH-4	150mm	②	16,500円	EA500AH-9	500mm	③
EA500AH-5	300mm	②	28,900円			
3本用						
品番	アーム長	差替タイプ	価格	品番	アーム長	差替タイプ
EA500BH-1	100mm	①	13,500円	EA500BH-6	200mm	③
EA500BH-2	200mm	①	24,400円	EA500BH-7	300mm	③
EA500BH-3	250mm					