



【WEICON(ヴェイコン)】社は1947年ドイツのミュンスターで創業した産業・工業用品の大手メーカーです。WEICON TOOLSのストリッパーは、正確かつ安全で、素早い作業ができるよう開発されました。プロユースだけでなく、DIYなどでも使われています。

売れてます!

【ガンタイプ ワイヤーストリッパー】ワイヤーの線径に合わせた刃先の調整は不要!

Wire Stripper No. 5

カッター付



品番 EA580F

価格 3,950円 (税抜)

- 能力: 0.2 ~ 6.0 mm
- 全長: 175 mm
- カッター能力: φ2.0 mm

..... 替刃 (2枚)

品番 EA580F-1 価格 1,210円 (税抜)

Wire Stripper No. 7 Magic

カッター付 貫通タイプ



品番 EA580FS

価格 9,970円 (税抜)

- 能力: (軟) 0.5 ~ 16 mm²、(硬) 0.5 ~ 10 mm²
- 全長: 175 mm
- カッター能力: φ3.0 mm
- 長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。

..... 替刃 (2枚)

品番 EA580FS-1 価格 2,110円 (税抜)

Wire Stripper No. 7-F

カッター付 貫通タイプ



品番 EA580FR

価格 9,580円 (税抜)

- 能力: 0.75 ~ 4.0 mm²
- 全長: 170 mm
- カッター能力: φ3.0 mm
- 長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。

..... 替刃 (2枚)

品番 EA580FR-1 価格 2,020円 (税抜)

Wire Stripper No. 6

1000V 絶縁



品番 EA580FV

価格 4,230円 (税抜)

- 能力: 0.2 ~ 6.0 mm
- 全長: 165 mm

..... 替刃 (2枚)

品番 EA580F-1 価格 1,210円 (税抜)

Starter Set Pro

..... 4本組セット

- ケーブルストリッパー 2種
⇒ φ4 ~ 28 mm、φ6 ~ 13 mm
- 同軸ケーブルストリッパー
⇒ φ4.8 ~ 7.5 mm
- ワイヤーストリッパー
⇒ 0.2 ~ 6.0 mm

アタッチメントの樹脂ケース付



品番 EA580WE-100A

価格 12,900円 (税抜)

Multi-Stripper No. 400

カッター付



品番 EA580WG

価格 4,260円 (税抜)

- 能力: 0.5/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0 mm²、φ8 ~ 13 mm
- 全長: 150 mm
- カッター能力: φ2.6 mm以下

Mini-Duo No. 150

カッター付



品番 EA580WB

価格 3,170円 (税抜)

- 能力: 0.5 ~ 6.0 mm² 全長: 160 mm
- カッター能力: φ6.0 mm

..... 替刃 (2枚)

品番 EA580WB-1 価格 1,010円 (税抜)

Duo-Crimp No. 300

カッター付 圧着付



品番 EA580WC

価格 8,540円 (税抜)

- 能力: 0.5 ~ 6.0 mm² 全長: 160 mm
- カッター能力: φ3.0 mm (銅・アルミ)
- フェルル端子用簡易圧着付 (0.5 ~ 2.5 mm²・4.0 ~ 6.0 mm²)

Fiber Optic Stripper



品番 EA580WJ-3

価格 7,860円 (税抜)

- 能力 (光ファイバー一次コーティング) φ0.2 ~ 0.25 mm
- 全長: 112 mm
- 皮むきの長さ: 5 ~ 45 mm
- 光ファイバーの一次被覆の除去用

Precision Wire Stripper S



品番 EA580WJ-1

価格 5,170円 (税抜)

- 能力: φ0.12 ~ 0.8 mm
- AWG36-20
- 全長: 112 mm
- 皮むきの長さ: 5 ~ 45 mm

ESD Precision Wire Stripper



品番 EA580WJ-2

価格 6,070円 (税抜)

- 能力: φ0.12 ~ 0.8 mm
- AWG36-20
- 全長: 112 mm
- 皮むきの長さ: 5 ~ 45 mm

【ケーブルストリッパー】異なる線径のケーブルでも、安全に手際よく作業できます！

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WE-16	φ4~16mm	1,720円
EA580WE-28	φ8~28mm	1,720円
EA580WE-16A	替刃	460円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長…140mm ●本体刃1枚付属

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WE-4	φ4~28mm	2,820円
EA580WE-4B	替刃	460円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長…140mm
- ワイヤーストリッパー付(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm)

ケーブルストリッパー



- 縦割りができます。
- 全長…138mm

品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580W	φ4~13mm	2,960円




ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WE-1	φ4~28mm	1,960円
EA580WE-16A	替刃	460円

- フックナイフ付
- 全長…185mm

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WE-3	φ4~28mm	2,240円
EA580WE-4B	替刃	460円

- フックブレード付
- 全長…140mm

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WE-35	φ28~35mm	2,820円
EA580WE-50	φ35~50mm	2,960円
EA580WE-16A	替刃	460円

- 一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
- 全長…35:160mm
- 50:180mm
- 切り込み深さ調整ねじ付



ケーブルストリッパー



品番	能力	税抜価格
EA580WR	φ4.5~29mm	16,100円
EA580WR-1	替刃	6,690円

- ラウンド、スパイラル、縦方向の切断が可能
- 全長…140mm
- 切り込み深さ…0~3mm(調整可)

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WA	φ4~28mm	6,820円
EA580WA-1	替刃	1,080円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長…160mm

ケーブルストリッパー



品番	能力	税抜価格
EA580WH	φ6~13mm	2,610円

- 丸みを帯びたヘッドは、手の届きにくいスペースでの作業に最適です
- 全長…140mm



ケーブルストリッパーセット



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WE	φ4~16mm φ8~28mm (0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm) (3個組)	7,010円



- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WL	φ25mm以上	35,200円
EA580WL-1	替刃	11,300円

- 縦割、横割が送り機構により楽に行えます
- 全長…210mm ●切り込み深さ…0~5mm(調整可)
- 端だけでなく、中間部分の被覆も外すことができます。
- 低温(-10℃)でも作業が簡単 ●樹脂ケース付



同軸ケーブルストリッパー



品番	能力(同軸)	税抜価格
EA580WM	RG58 / 3D-2V RG59 / 3C-2V	3,940円
EA580WM-1	替刃	2,050円

- 同軸ケーブルの被覆剥き、コネクタ差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
- 全長…125mm
- ケーブルサイズ…φ6.0~8.0mm

ケーブルストリッパー(フックナイフ付)



品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WF	φ8~13mm	3,800円
EA580WF-1	替刃	1,460円

- ケーブルの縦割・横割とワイヤーの単線剥きに対応したマルチタイプ
- 全長…125mm
- ワイヤーストリッパー付(0.5・0.8・1.5・2.5・4.0・6.0mm)
- フックナイフ付



はさみ・ナイフ

絶縁電工ナイフ(ケーブル用)



△ 1000V

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA640G-2	195	30	8,680円

- 特殊な靴べら型のブレードチップは多層のケーブルをはがす時に芯を傷つけません
- 1000V絶縁 ●キャップ付

[ステンレス製] 電工はさみ



品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA540E-31	150	40	5,200円

- 根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
- 刃材質…特殊ステンレス鋼
- フェール端子用簡易圧着付(0.5~4.0mm)
- 滑り止め加工により正確にカットができます。
- プラスチックケース付

パンチダウンツール(LSA端子用)



品番	EA580WP	税抜価格
		6,500円

- 端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
- 全長…185mm
- 対応端子…LSA端子
- 切断能力…φ0.35~0.9mm
- 電線の接続・切断・取り外し・整線・モジュールのフレームからの取り外しなどに
- 引っ張りフック、ブレード付



※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

