



STINGER SWITCHBLADE®

作業性に優れた3色切替 LED 作業灯



180°
rotating



[充電式] LED作業灯

品番 EA758C-200

価格 25,000 円 (税抜)

- サイズ…全長：432mm、折りたたみ時：249mm
- 重量…485g
- 電池…リチウムイオン電池 (本体内蔵)
- 充電時間…8時間 ● 収納式フック、底面マグネット付
- ヘッド角度 180° 調整可能 (6段階) ● 防水性能…IPX4
- 付属品…ACアダプター、USB充電コード、充電器、充電器取り付け用ねじ×2 本

ライト	明るさ	連続点灯時間
白色	800 ルーメン	3 時間 45 分
ナチュラル色	600 ルーメン	3 時間 45 分
UV	500mW	15 時間

STRION SWITCHBLADE®

コンパクトで取り回しの良い3色切替 LED 作業灯



180°
rotating



[充電式] LED作業灯

品番 EA758C-190

価格 15,400 円 (税抜)

- サイズ…全長：273mm、折りたたみ時：152mm
- 重量…181g
- 電池…リチウムイオン電池 (本体内蔵)
- 充電時間…4時間 ● 収納式フック、底面マグネット付
- ヘッド角度 180° 調整可能 (6段階) ● 防水性能…IPX4
- 付属品…充電用 USB コード

ライト	明るさ	連続点灯時間
白色	500 ルーメン	3 時間
ナチュラル色	400 ルーメン	3 時間
UV	500mW	5 時間



ヘッド部分180°回転

EA758C-190

EA758C-200

・収納式フック
・マグネット

- ・ライトヘッド薄型設計
- ・ライト部分：耐薬品性
- ・防水性能：IPX4

3 Light color



白色

ナチュラル

UV

白色、ナチュラル色、探傷検査などに使える UV (紫外線) の3色切替



収納式フック + マグネット付

ドロップライトやハンズフリーで使用可能



USB 充電式

※EA758C-200 は充電器が
付属されます



FLIPMATE®

270°回転 / コンパクトタイプ / 2色切替



MAX
500
ルーメン

Light
2color



270°
rotating

【充電式】LED作業灯

品番 EA758C-196

価格 17,500円 (税抜)

- サイズ…全長：201mm、折りたたみ時：116mm
- 重量…247g
- 電池…リチウムイオン電池 (本体内置)
- USB 充電コード付
- 充電時間…4.5時間
- 収納式フック、底面マグネット付
- ヘッド角度 270° 調整可能
- 耐衝撃性能…2m
- 防水性能…IPX4



ライト	明るさ	連続点灯時間
白色：強	500 ルーメン	4 時間
白色：弱	250 ルーメン	5 時間 45 分
ナチュラル色：強	400 ルーメン	4 時間
ナチュラル色：弱	200 ルーメン	6 時間

Light
2color



白色【強/弱】



ナチュラル【強/弱】

手のひらにおさまる薄型コンパクト設計



●耐衝撃性能：2m
●防水性能：IPX4

●収納式フック
●マグネット



収納式フック
マグネット付



USB 充電式

SYCLONE®

360°回転 / コンパクトタイプ / 2色切替

MAX
400
ルーメン

Light
2color

360°
rotating



【充電式】LED作業灯

品番 EA758C-211

価格 12,600円 (税抜)

- サイズ…71×36×75mm
- 重量…150g
- 電池…リチウムポリマー電池 (本体内置)
- USB 充電コード付
- 充電時間…4.5時間
- 360°回転ヘッド
- 耐衝撃性能…2m
- 防水性能…IPX4



	ライト	明るさ	連続点灯時間
集光	白色：強	400 ルーメン	2 時間
	白色：中	200 ルーメン	4 時間 30 分
	白色：弱	100 ルーメン	9 時間 30 分
散光	ナチュラル色：強	300 ルーメン	2 時間
	ナチュラル色：中	150 ルーメン	4 時間
	ナチュラル色：弱	75 ルーメン	8 時間

SYCLONE® JR

360°回転 / 超コンパクトタイプ

MAX
210
ルーメン

360°
rotating



【充電式】LED作業灯

品番 EA758C-221

価格 7,920円 (税抜)

- サイズ…57×28×51mm
- 重量…57g
- 電池…リチウムポリマー電池 (本体内置)
- USB 充電コード付
- 充電時間…4.5時間
- 360°回転ヘッド
- 耐衝撃性能…2m
- 防水性能…IPX4



	ライト	明るさ	連続点灯時間
集光	白色：強	210 ルーメン	3 時間 45 分
	白色：弱	85 ルーメン	8 時間 30 分



収納式フック + マグネット付



※EA758C-211、EA758C-221 共通仕様



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

