



チタン工具特集

軽量

一般的な工具に使われるクロームモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で、作業性・安全性が向上

耐食性

耐食性に優れ、海水や薬品でも半永久的に腐食しません

非磁性

非磁性なので強力な磁場のある医療・鉄道・発電所などの現場でも磁力に影響されません

[チタン合金製]片口スパナ

| 品番 | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|----------|---------|--------|---------|
| EA613ND-6 | 6 | 75 | 11 | 14,000円 |
| EA613ND-8 | 8 | 95 | 14 | 15,500円 |
| EA613ND-10 | 10 | 105 | 19 | 17,400円 |
| EA613ND-12 | 12 | 125 | 25 | 20,000円 |
| EA613ND-14 | 14 | 140 | 35 | 23,000円 |
| EA613ND-17 | 17 | 160 | 50 | 27,600円 |
| EA613ND-19 | 19 | 170 | 60 | 32,500円 |
| EA613ND-22 | 22 | 195 | 95 | 38,100円 |
| EA613ND-24 | 24 | 220 | 120 | 42,100円 |
| EA613ND-27 | 27 | 240 | 170 | 46,700円 |
| EA613ND-30 | 30 | 260 | 220 | 53,200円 |
| EA613ND-32 | 32 | 260 | 260 | 58,800円 |
| EA613ND-36 | 36 | 310 | 350 | 65,200円 |

●材質…チタン合金

[チタン合金製]両口スパナ

| 品番 | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|-----------|----------|---------|--------|---------|
| EA615AP-1 | 6×7 | 120 | 13 | 14,500円 |
| EA615AP-2 | 7×9 | 135 | 20 | 17,100円 |
| EA615AP-3 | 8×10 | 145 | 25 | 19,500円 |
| EA615AP-4 | 12×14 | 180 | 55 | 27,100円 |
| EA615AP-5 | 17×19 | 210 | 95 | 35,700円 |
| EA615AP-6 | 22×24 | 250 | 170 | 48,200円 |
| EA615AP-7 | 27×30 | 290 | 310 | 72,300円 |
| EA615AP-8 | 30×32 | 310 | 430 | 82,700円 |

●材質…チタン合金

[チタン合金製]両口めがねレンチ

| 品番 | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|-----------|----------|---------|--------|---------|
| EA616AD-1 | 8×10 | 190 | 40 | 17,400円 |
| EA616AD-2 | 12×14 | 220 | 58 | 20,900円 |
| EA616AD-3 | 17×19 | 280 | 100 | 28,600円 |
| EA616AD-4 | 22×24 | 330 | 232 | 48,100円 |
| EA616AD-5 | 27×30 | 350 | 290 | 78,700円 |
| EA616AD-6 | 30×32 | 370 | 377 | 94,500円 |

●材質…チタン合金

[チタン合金製]片目片口スパナ

| 品番 | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|----------|---------|--------|---------|
| EA614HT-8 | 8 | 120 | 17 | 7,630円 |
| EA614HT-10 | 10 | 140 | 24 | 8,930円 |
| EA614HT-12 | 12 | 160 | 35 | 11,000円 |
| EA614HT-13 | 13 | 171 | 46 | 11,700円 |
| EA614HT-14 | 14 | 180 | 62 | 12,600円 |
| EA614HT-17 | 17 | 210 | 87 | 15,700円 |
| EA614HT-19 | 19 | 235 | 113 | 17,900円 |

●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

[チタン合金製]コンビネーションプライヤー

| 品番 | 呼び全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|-------------|-----------|--------|---------|
| EA532AF-150 | 150 | 125 | 53,000円 |
| EA532AF-200 | 200 | 180 | 63,300円 |
| EA532AF-250 | 250 | 280 | 78,800円 |

●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

[チタン合金製]ペンチ

| 品番 | 呼び全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|-------------|-----------|--------|---------|
| EA534BF-150 | 150 | 220 | 56,700円 |
| EA534BF-200 | 200 | 290 | 74,200円 |

●材質…チタン合金 ●切断刃あり ●非磁性、耐薬品性

[チタン合金製]ラジオペンチ

| 品番 | 呼び全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-----------|---------|
| EA537AL-150 | 150 | 57,600円 |
| EA537AL-200 | 200 | 66,300円 |

●材質…チタン合金 ●切断刃あり

[チタン合金製]ニッパー

| 品番 | 呼び全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-----------|---------|
| EA536AM-150 | 150 | 55,300円 |
| EA536AM-200 | 200 | 65,200円 |

●材質…チタン合金

[チタン合金製]モンキーレンチ

| 品番 | 呼び全長 (mm) | 最大口幅 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
| EA530BF-150 | 150 | 18 | 80 | 63,300円 |
| EA530BF-200 | 200 | 24 | 170 | 70,200円 |
| EA530BF-250 | 250 | 30 | 260 | 81,000円 |
| EA530BF-300 | 300 | 36 | 435 | 106,400円 |

●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

[チタン合金製]ウォーターポンププライヤー

| 品番 | 呼び全長 (mm) | 最大開口 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|
| EA531AK-150 | 150 | 16 | 75 | 62,100円 |
| EA531AK-200 | 200 | 25 | 100 | 75,800円 |
| EA531AK-250 | 250 | 32 | 220 | 94,400円 |

●材質…チタン合金

[チタン合金製] ⊕ ドライバー

| 品番 | 先端×軸径 (mm) | 軸長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|-----------|------------|---------|--------|---------|
| EA560FA-1 | ⊕#0×3 | 50 | 30 | 6,540円 |
| EA560FA-3 | ⊕#1×5 | 100 | 53 | 8,320円 |
| EA560FA-4 | ⊕#2×6 | 150 | 85 | 11,100円 |
| EA560FA-5 | ⊕#3×8 | 200 | 135 | 13,500円 |

●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

[チタン合金製] ⊖ ドライバー

| 品番 | 刃幅×刃厚 (mm) | 軸長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|------------|---------|--------|---------|
| EA560FA-11 | ⊖3.0×0.5 | 50 | 30 | 6,830円 |
| EA560FA-12 | ⊖4.0×0.8 | 75 | 40 | 7,780円 |
| EA560FA-13 | ⊖5.0×1.0 | 100 | 53 | 8,910円 |
| EA560FA-14 | ⊖6.0×1.1 | 150 | 85 | 12,000円 |
| EA560FA-15 | ⊖8.0×1.2 | 200 | 135 | 14,300円 |

●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

[チタン合金製]ピンセット

| 品番 | 形状 | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|------------|-----|---------|--------|
| EA595GG-21 | 直・鋭 | 125 | 4,380円 |
| EA595GG-22 | 直・鋭 | 120 | 4,380円 |
| EA595GG-23 | 曲・鋭 | 120 | 4,380円 |

●材質…チタン合金 ●塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れ、腐食や錆が全くありません。

[チタン合金製]六角棒レンチ(ボールポイント付)

| 品番 | サイズ (mm) | 軸長 (mm) | 税抜価格 |
|------------|----------|---------|---------|
| EA573CA-1 | 3 | 60 | 8,950円 |
| EA573CA-2 | 4 | 70 | 10,000円 |
| EA573CA-3 | 5 | 80 | 11,400円 |
| EA573CA-4 | 6 | 90 | 12,500円 |
| EA573CA-6 | 8 | 100 | 15,600円 |
| EA573CA-8 | 10 | 112 | 19,600円 |
| EA573CA-12 | 12 | 125 | 25,100円 |

●材質…チタン合金 ●ボールポイント付

1/2 [12.7sq] (1/2" DR) [チタン合金製] ソケット

| 品番 | 対辺 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| EA618WP-6 | 6 | 18 | 40 | 46 | 15,100円 |
| EA618WP-8 | 8 | 18 | 40 | 47 | 15,900円 |
| EA618WP-10 | 10 | 20 | 40 | 48 | 16,900円 |
| EA618WP-12 | 12 | 20 | 40 | 50 | 18,100円 |
| EA618WP-14 | 14 | 21 | 40 | 52 | 20,000円 |
| EA618WP-17 | 17 | 24 | 40 | 55 | 22,500円 |
| EA618WP-19 | 19 | 26 | 42 | 60 | 24,400円 |
| EA618WP-22 | 22 | 26 | 43 | 65 | 27,100円 |

●材質…チタン合金 ●差込角…1/2" ●12ポイント

(1/2" DR) [チタン合金製] ユニバーサルジョイント

| 品番 | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|---------|--------|---------|
| EA618WP-55 | 80 | 115 | 37,200円 |

●差込角…1/2" ●材質…チタン合金

[チタン合金製] 精密ピンセット (ドイツ)

| 品番 | 形状 | サイズ (mm) | 税抜価格 |
|----------|-----|----------|--------|
| EA595E-4 | 直・鋭 | 0.3 120 | 5,560円 |

●材質…チタン合金

[チタン合金製] パテナイフ

| 品番 | 刃幅 | 全長 | 税抜価格 |
|-----------|------|-------|---------|
| EA579BP-1 | 25mm | 200mm | 19,500円 |
| EA579BP-2 | 40mm | 200mm | 21,500円 |
| EA579BP-3 | 50mm | 200mm | 24,000円 |
| EA579BP-4 | 65mm | 200mm | 26,400円 |

●材質…チタン合金

(1/2" DR) [チタン合金製] エクステンションバー

| 品番 | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|---------|--------|---------|
| EA618WP-52 | 125 | 145 | 23,900円 |
| EA618WP-53 | 250 | 290 | 33,100円 |

●差込角…1/2" ●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

(1/2" DR) [チタン合金製] ラチェットハンドル

| 品番 | ギア数 | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|-----|---------|--------|----------|
| EA618WP-51 | 40歯 | 245 | 415 | 106,000円 |

●差込角…1/2" ●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

(1/2" DR) [チタン合金製] スピンナーハンドル

| 品番 | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格 |
|------------|---------|--------|---------|
| EA618WP-54 | 250 | 210 | 37,100円 |

●差込角…1/2" ●材質…チタン合金 ●非磁性、耐薬品性

※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。 ※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。



ESCO 株式会社エスコ 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号 TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929 https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

