

品番：EA115Y-2

品名：単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/10/07 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ2535ページ		



モデルチェンジ内容 23/12/21 ラベルの変更。旧:赤いラベル、新:緑のラベル(9025 No.54・55)

仕様

メーカー	工進	型番	JS-10
使用電池	本体のみ 単1型×4本(別売:EA758YA-1A)	タンク容量	10L
吐出圧力	0.015MPa	散布量(目安)	通常散布用:1.0~2.0L/min 少量散布用:0.3~0.7L/min
ホース	内径:8.2mm、長さ:1100mm	ノズル長	450mm
タンクサイズ	330(W)×155(D)×505(H)mm	重量	3.0kg
用途	家庭園芸用薬剤の散布	散布可能量	通常散布用:540L(タンク54杯分) 少量散布用:190L(タンク19杯分)
ポンプタイプ	インペラーポンプ	噴口	シャワー噴口
噴霧切替	通常(自在噴霧幅調整) 少量(自在噴霧幅調整)	接続ねじ	噴口接続M12(専用噴口)
運転量	約6時間(※アルカリ電池使用時)	使用液	除草用薬液
付属品	専用シャワー噴口、ノズルパイプ、少量散布用噴板 φ0.5×1列、計量カップ、スポイト、取扱説明書	ノズル仕様	ノズルパイプ:46cm ホース:1.1m ノズルパイプ接続部:M20

ポリエチレンタンク

背負って使うタイプです。

除草剤用。アルカリ溶剤は使用不可。

散布量、散布幅調整可能

アルコール使用不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.