

品番：EA758RX-741

品名：[単1x4本] フラッシュライト/LED(充電電池セット)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/08 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2119ページ		



仕様

セット内容	ライト、充電器、充電電池、 収納ケース、ショルダーベルト	照射パターン	散光
明るさ	300ルーメン(強)、 150ルーメン(中)、 30ルーメン(弱、副灯)	電池寿命	11時間(強)、 50時間(中)、 100時間(弱、副灯)
照射距離	400m(強)	サイズ	ライト: φ105×210.5mm ケース: 385×202×140(H)mm
重量	ライト: 420g	材質	樹脂
防水性能	IP65	使用電池	単1充電電池×4本(付属)

最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライトと便利な充電電池のセット

防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。

正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』

足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。

暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ

カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4")※三脚は別売です

代替品

--



品番 EA758RX-41

コメント 更点:本体のみに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.