

品番：EA758RX-751

品名：[単1×4本] フラッシュライト/LED(充電電池セット)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2119ページ		



仕様

セット内容	ライト、充電器、充電電池、収納ケース、ショルダーベルト	照射パターン	散光
明るさ	800ルーメン(強)、400ルーメン(中)、80ルーメン(弱)、30ルーメン(副灯)	寿命電池	8時間(強)、40時間(中)、90時間(弱)、100時間(副灯)
照射距離	456m(強)	サイズ	ライト: φ105×210.5mm ケース: 385×202×140(H)mm
重量	ライト: 420g	材質	樹脂
防水性能	IP65	使用電池	単1×4本(付属)

最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライトと便利な充電電池のセット

防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。

正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』

足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。

暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ

カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4")※三脚は別売です

代替品



品番 EA758RX-51

コメント 本体のみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.