

品番：EA758SD-82

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)



販売価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
カタログ価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2124ページ		



単3



(強)111m

15時間

175
ルーメン

カタログ訂正 24/04/30 光源の訂正。誤: 白色LED球、正: C4スーパーLED球(1018 No.55)


前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	67753
商品名	DUALIE	使用電池	単3電池×2本(付属)
照射パターン	集光・散光・集光+散光(同時照射)	明るさ	集光(前方):115ルーメン 散光(足元):115ルーメン 集光+散光(同時照射):175ルーメン
連続点灯時間	集光:24時間 散光:24時間 集光+散光(同時照射):15時間	照射距離	集光:111m 散光:17m
光源	C4スーパーLED	材質	本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
サイズ	φ34×155mm	重量	111g(電池含む)
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	2m

カラー	ブラック
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます	
前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。	
クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。	
端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。	
SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4	
IECEx規格適合品	
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)	
●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい	

代替品

	<p>品番 EA758SD-81</p> <p>コメント 色 : 黒・黄</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.