


品番 : EA101TS-101

品名 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)



販売価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
カタログ価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0022ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0564550155 (testo550s)
接続ポート径	UNF7/16"×3(1/4"フレア)	分解能	0.001MPa
精度	フルスケールの±0.5%	適用冷媒	R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、※R744 (CO2) ※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。
圧力範囲	-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)	アプリケーション経由で	R11、FX80、I12A、R1150、R1270、

		冷媒更新	Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	210×121×60(H)mm
重量	826g(本体) 81g(プローブ)	付属品	プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4"→5/16")
表面温度測定範囲	-40～125 °C	精度	±1°C (-20～+85°C)

測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ

IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。

ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ

素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)

長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)

R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応

低圧・高圧の圧力(-0.1～6.0MPa)と飽和温度を同時表示

温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算

真空引きモード・気密試験モードを搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.