

品番：EA109NA-82

品名：150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)



|         |                              |      |     |
|---------|------------------------------|------|-----|
| 販売価格    | 5,030円(税抜) / 5,533円(税込)      |      |     |
| カタログ価格  | 5,030円(税抜) / 5,533円(税込)      |      |     |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2024/10/07 10:24現在) |      |     |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | SET |
| カタログページ | 0157ページ                      |      |     |



#### 仕様

|   |
|---|
| <セット内容>   |
| EA109NA-2(ローラー刷毛)仕様<br>・用途: 水性塗料用<br>・材質: ローラー: アクリル毛、軸: スチール、<br>グリップ: プラスチック<br>・軸径: 6mm<br>・毛丈: 13mm<br>・毛幅: 150mm<br>・ハンドルサイズ: 100(W)×305(L)mm<br>・付属品: ローラー×2本入り<br>・延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。 |
| EA109NB-101(延長ハンドル)仕様<br>・用途: ローラー刷毛用伸縮ハンドル<br>・材質: 本体: アルミ、先端ネジ部: プラスチック<br>・全長: 78~182cm(3段切換)<br>・ハンドル径: 1段目: 25mm、2段目: 22mm、3段目: 19mm<br>・重量: 333g  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.