

品番：EA115KA-33

品名：10m [家庭用] 高圧フレックスホース



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/06 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2539ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン (KARCHER)	型番	2.643-585.0
全長	10m	耐圧	18MPa
重量(g)	1100	温度	最大 60℃
サイズ(W×D×H)mm	245×245×65	適合機種	EA115KR-1E, EA115KR-2, -21, KL-50D, -60D, KM-35D, -36D 旧EA115KL-50C, -60C, EA115KM-25B, -26B, -35C, -36C, EA115KR-1D
注意事項	延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。		

ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。

広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。

しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。

クイックコネクタイプなので接続や取り外しも簡単です。

クイックカップリング用

