

品番：EA115KA-6A

品名：7.5m [家庭用]ハイ°クリーニングホース(40-200mm用)



販売価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
カタログ価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/10/06 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2539ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.643-880.0
サイズ	250×250×60mm	耐圧	16MPa
耐熱	40℃	全長	7.5m
重量	0.7kg		

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。

屋外の配管洗浄に便利。

特殊な短い真鍮ノズル

内径40mm～200mmの配管洗浄用

先端ノズルの4箇所から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。

曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。  
但し、曲がりがついシンク下などのS字管での利用はできません。

70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。

用途	パイプ、雨どい、排水溝の清掃		
----	----------------	--	--

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.