




品番：EA115KM-100C

品名：AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)



販売価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



ESCOオリジナルセット!

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	K2リトルプレミアム※ESCOオリジナルセット	用途	自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
電源	100V(50/60Hz)	吐出水量(最大)	330L/h
吐出圧力(最大)	8MPa	モーター出力	1.0kW
消費電力	1000W	定格使用時間	最大1時間
給水温度	最大40℃	サイズ	本体:380(W)×197(D)×264(H)mm ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm
電源コード長	5m	本体重量	3.7kg
ケース容量	38L	付属品	高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
防水性能	IPX5		

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。

本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。

標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。

自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。

ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。

洗浄剤吸引ホース付き

洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかりと落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.