

品番：EA115KR-3

品名：AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)



販売価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2538ページ		



### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.600-920.0
商品名	K2サイレント	用途・清掃場所	ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	1250W
モーター出力	1.25kW	最大吐出水量	360L/h
最大吐出圧力	10MPa	定格使用時間	最大1時間
サイズ	293×538×303(H)mm	重量	5.8kg
電源コード長さ	5m	防水性能	IPX5
給水温度	最大40℃	付属品	バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング

パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。  
空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。

定格使用時間は最大1時間、約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。

本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。

片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。

本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。

水道ホースは付属していません。

二重絶縁

クイックカップリング仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.