

品番 : EA115KT-2D

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 18:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2529ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-------------------|------------|---|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.512-059.0 |
| 商品名 | SC2 EasyFix | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1500W | タンク容量 | 1.0L |
| スチーム圧力 | 0.32MPa | スチーム連続噴射時間 | 約30分 |
| タンク加熱温度 | 約143℃ | スチーム温度 | 約100℃ |
| ヒートアップ時間 | 約6分 | サイズ | 380×254×260mm |
| 重量 | 2.9kg | 付属品 | イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド ブラシ2個(黒1個/黄1個) イージーフィックスフロアノズル用マイクロファイバークロス ハンドブラシ用マイクロファイバークロス パイプ(2本) ボイラー洗浄剤パウダータイプ |


除菌率99.99%
水だけで除菌できます。

安全バルブ、スチームレバーロック、
空焚き防止センサー、温度調節センサー付

小回りがきくフレキシブルフロアノズルで、家具の隙間などもお掃除できます。

高温スチームを安定して噴霧できるので、菌が繁殖しやすい場所の清掃に最適です。

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA115KT-2E</p> <p>コメント 変更点:本体色、カス、カバ-など</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.