

品番 : EA115KT-7B

品名 : AC100V/1500W [業務用]スチームクリーナー



販売価格	195,000円(税抜) / 214,500円(税込)		
カタログ価格	195,000円(税抜) / 214,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2529ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン (KARCHER)	型番	1.092-742.0
商品名	SG 4/4	用途	ホテルや公共施設の衛生対策、食品工場の製造機洗浄、病院におけるウィルスの除菌、日常の清掃などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1500W
スチーム吐出圧力	0.4MPa	タンク容量	2.0L(ボイラー) 2.4L(サブタンク)
サイズ	475×320×275(H)mm	重量	8kg(本体のみ)
電源コード長	3m	ボイラータンク	過熱温度: 145℃ 吐出温度: 100℃
ヒートアップタイム	約15分	付属品	ホースー体型ヘッド、ノズルヘッド(長短各1個)、パイプ×2本、ハンドブラシ(カバー1枚付)、ポイントブラシ、ノズルセット、じょうご、フロアノズル(ブラシ付・ブラシ無し各1個/各1枚カバー付)、アクセサリ収納用バック

業務用のスチームクリーナー
洗浄剤を使わずに 高温スチームで清掃と除菌、ウイルス対策に

豊富なアクセサリで様々な場所の清掃が可能です。

洗剤を使わず高温のスチームで細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビな

ども効果的です。

スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。

2タンクで連続作業が可能

ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です。

アクセサリ収納ボックス

本体に一体となってる収納ボックスは、こまごまとしたアクセサリをひとまとめに収納できます。小さな部品もなくさず保管できます。パイプも本体の背面に収納することができます。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.