

品番 : EA115TH-21

品名 : DC18.0V[充電式] 高圧洗浄機(エアコン洗浄用)



販売価格	146,700円(税抜) / 161,370円(税込)		
カタログ価格	146,700円(税抜) / 161,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0055ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AW18DBL(SA)(XP)
名称	18V仕様	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)(付属)
吐出水量	0.5~1.2L/min	吐出圧力	0.5~2.0MPa
タンク容量	8L	騒音値	約72dB
充電時間	約25分	連続使用時間	35分
サイズ	254×302×473(H)mm	重量	5.2kg
付属品	蓄電池、充電器、スプレーガン、高圧ホース(10m)、ショルダーベルト(アタッチメント2個付)、延長ノズル	適合バッテリー	EA813HF-17A
許容水温	40℃以下(水道水のみ)	給水方法	タンク給水、水道接続、溜め水給水

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。

高効率ブラシレスモーター採用

高圧洗浄で節水

優れた操作性

ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納

水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。

エアコン洗浄専用のスプレーガン付。

熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。

ポータブルタイプなのにパワフル洗浄

取り回しやすいショートノズルタイプ

#### 代替品



**品番** EA115TH-11B

**コメント** 仕様違い。仕様ご確認ください

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.