

品番：EA115Y-2

品名：単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2024/10/06 16:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0058ページ2535ページ | | |



モデルチェンジ内容 23/12/21 ラベルの変更。旧:赤いラベル、新:緑のラベル(9025 No.54・55)

仕様

| | | | |
|--------|--|---------|--|
| メーカー | 工進 | 型番 | JS-10 |
| 使用電池 | 本体のみ 単1型×4本(別売:EA758YA-1A) | タンク容量 | 10L |
| 吐出圧力 | 0.015MPa | 散布量(目安) | 通常散布用:1.0~2.0L/min 少量散布用:0.3~0.7L/min |
| ホース | 内径:8.2mm、長さ:1100mm | ノズル長 | 450mm |
| タンクサイズ | 330(W)×155(D)×505(H)mm | 重量 | 3.0kg |
| 用途 | 家庭園芸用薬剤の散布 | 散布可能量 | 通常散布用:540L(タンク54杯分) 少量散布用:190L(タンク19杯分) |
| ポンプタイプ | インペラーポンプ | 噴口 | シャワー噴口 |
| 噴霧切替 | 通常(自在噴霧幅調整) 少量(自在噴霧幅調整) | 接続ねじ | 噴口接続M12(専用噴口) |
| 運転量 | 約6時間(※アルカリ電池使用時) | 使用液 | 除草用薬液 |
| 付属品 | 専用シャワー噴口、ノズルパイプ、少量 散布用噴板 φ0.5×1列、計量カップ、 スポイト、取扱説明書 | ノズル仕様 | ノズルパイプ:46cm ホース:1.1m ノズルパイプ接続部:M20 |

ポリエチレンタンク

背負って使うタイプです。

除草剤用。アルカリ溶剤は使用不可。

散布量、散布幅調整可能

アルコール使用不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.