

品番：EA115YB-34

品名：DC18V/2.0Ah/15L 電動スプレー(充電式/高圧)



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ2536ページ2617ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	SLS-15H
タンク容量	15L	吐出圧力	1.0MPa
噴霧量	縦型噴霧時高圧: 1.1L/min、 縦型噴霧時低圧: 0.52L/min、 自在噴霧時高圧: 0.7L/min、 自在直射時高圧: 1.2L/min	噴霧圧力	縦型噴霧時高圧: 0.75MPa、 縦型噴霧時低圧: 0.20MPa、 自在噴霧時高圧: 0.8MPa、 自在直射時高圧: 0.7MPa
電源	リチウムイオン電池	充電時間	約60分
ホース長	1.3m	ノズル長	600mm
重量	3.8kg	作業時間目安	高圧: 約50分 低圧: 約4.5時間
付属品	ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭噴口、急速充電器、バッテリーパック	材質	タンク: 高密度ポリエチレン ノズル: アルミ
タンクサイズ	314×218×520(H)mm	最高圧力	締め切り時: 1.0MPa(10kgf/cm ²)
接続ねじ	噴口: G1/4、ノズルパイプ: G1/4	噴霧目安	縦型二頭口: 幅1m、直射散布: 幅4m(斜め45°)
運転量	縦型噴霧時高圧: 56L(約3.7杯分) 縦型噴霧時低圧: 190L(約12.7杯分) 自在噴霧時高圧: 45L(約3杯分) 自在直射時高圧: 66L(約4.4杯分)	使用液	消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。

液温	5～40℃	過電流保護	ヒューズ2A
適合バッテリー	EA990KB-26	バッテリー用充電器	EA990KB-27
ダイヤフラムポンプ			
手元スイッチ付			
高圧タイプ			
エンジン並みのハイパワー。高木の消毒に使える充電式噴霧器です。			
薬液が固着しにくく長寿命			
タンク底に水道ホースを接続して、固着を直せるホース接続口があります。			
腰ベルトと補助バンドで、タンクを背中に密着させ、背負い易くします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.