

品番：EA115YL-1A

品名：単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴霧ができる電池式噴霧器です

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IR-N3
容量	3L	噴霧量	0.24L/min
噴射量	0.4L/min	電源	単1電池×4本(別売)
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン	サイズ	180(W)×150(D)×265(H)mm
ホース長	1.6m	ノズル長	830~1100mm
重量	890g	付属品	延長パイプ(27cm)(※ノズル最長110cm) スポイト(目安として約1~1.2ml)

電動でラクラク噴霧。

シングルノズルの電池式噴霧器です。

害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。

噴口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。

ロングノズルは本体付属の延長パイプを取付けることで、最大110cmまで伸ばすことが可能です。

液量がひと目でわかる透明タンク、広口で入れやすく、かきまぜやすい形状です。

ギアを回すだけで手軽にメンテナンスができるやさしい設計です。

高精度、耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。

タンクの取り付け、取りはずしはワンタッチでできます。本体も取りはずせるので洗浄もラクにできます。

持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。

水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.