

品番 : EA116SK

品名 : AC100V/0.75kw/50.60Hz エアコンプレッサ(タンク30L)



販売価格	55,900円(税抜) / 61,490円(税込)		
カタログ価格	55,900円(税抜) / 61,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2024/10/06 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1045ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	65700
原動機定格出力	0.75kW(1HP)	使用最高圧力	0.78MPa
吐出し空気量	50Hz: 150L/min 60Hz: 165L/min	騒音値	72dB
サイズ	600(W)×350(D)×570(H)mm	タンク容量	30L
重量	15.8kg	電源	AC100V 50/60Hz
電流	6.8A(50Hz) 8.4A(60Hz)	消費電力	780W(50Hz) 800W(60Hz)
連続使用時間	最大10分	対応環境	温度: 5~40℃
防塵・防水性	IP20、非防水	接続口	Rc1/4ワンタッチカップラー エアーコック付
コード長	約2m		

塗装、エアーツール、空気入れ等に

オイルレス

アルミ製タンクでさびにくい。

ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.