

品番：EA124LA-17

品名：900ml クリーニングガン



販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2024/10/06 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0367ページ2629ページ		



タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能です

仕様

タンク材質	ポリエチレン	タンク容量	0.9L
サイズ	φ100×145mm	重量	700g
適応水道圧	0.27～0.4MPa	接続ねじ	3/4"NH

★ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)

スプレーパターン	3種:直噴・フォーム・拡散 (差込式ノズルを交換する事でスプレーパターンを変更します)		
----------	--	--	--

吐出側は差込式の接続です。
フォームノズルや拡散ノズル(ディフレクター)を直噴ノズルに差し込む事で、スプレーパターンを変更します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.