


品番：EA124LR-11B

品名：G1/2xG3/4 散水用タイマー(ソーラー式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/06 16:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|---|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 502-344 |
| 設定時間 | 曜日単位 | 散水回数 | 2回/日まで |
| 散水開始時間 | 00:00~23:59(1分単位で設定可能) 手動:随時実行可能 | 散水時間 | 自動水やり・手動水やりともに 1~30分(1分単位)、 30~90分(10分単位)、 2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの作動時間の初期設定は30分 |
| 通水流体 | 上水道水 | 使用水温 | 1~40℃ |
| 使用圧力 | 0.1~0.5MPa | 電源 | 太陽電池:6.0V/0.25W |
| 満充電時間 | 2時間(日照時最大) | バックアップ電源 | 1.5V単3形アルカリ電池4個(交換目安3年) |
| 設置場所 | 屋外 | 接続ねじ | 給水側:G1/2” 流水側:G3/4” |
| サイズ | 87×140×153(H)mm | 仕様 | 設置型 |
| 重量 | 約0.5kg(電池含む) | | |

ソーラー発電式

※電池は別売り

<注意>

凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破損します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.