



品番：EA153CZ-101A

品名：R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)



販売価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-SJD350-E-100-A-SC
用途	各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等	熱風温度	入気温度～800℃(最大)
使用圧力	0.01～0.2MPa	エアー流量	10～180L/min 10～100L/min(無電圧時)
周囲温度	0℃～常温	取付ねじ	R1/8"
締付トルク	7～9N・m	供給電圧	AC100V
消費電力	350W	使用流体	空気
全長	82mm	重量	約40g
先端形状	ストレート	重量(g)	42

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。

Fe-Cr-Al系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒーターです。

軽量・超コンパクト
超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現

温度センサー付き(熱電対Kタイプ)
発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。

監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。

別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。
電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.