


品番：EA166D

品名：600ml グリースガン(エア-式)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 68 (2024/10/06 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0669ページ1058ページ		



仕様

使用圧力	0.5~1MPa	推奨使用圧力	0.64MPa
エア-消費量	140L/min	筒サイズ	φ63×295mm
容量	600ml	ノズル長	170mm
吸入口	Rc1/4"	ノズルねじサイズ	R1/8"
サイズ	370(H)×370(L)mm	重量	1.9kg
使用コンプレッサー	2.2kw	適用グリース	蛇腹グリース
連続吹出タイプ			
連続吐出タイプ			
蛇腹カートリッジ用			
手詰めグリスは使用できません。			
グリースタンクを任意の位置に調整可能			
NLGI-1~2			
プラグ付			
400gカートリッジグリースが使用可能			

代替品



品番 EA166HA
コメント メーカー異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.