

品番：EA166DG-11

品名：500ml グリースガン(エア-式)



販売価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
カタログ価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2024/10/06 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0669ページ		



カタログ訂正

23/12/19 画像間違い。本商品はカプラー付です(No.55 1213)

仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/トリガー)	0.9	吐出圧力	33MPa
筒長	285mm	適用グリース	カートリッジグリース(400ml): EA991CN-7~10 手詰めグリース
ノズルねじサイズ	M10×1	圧力比率	40:1
吸入口	1/4" (F)	使用圧力	0.3~0.8MPa
使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa		

トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/ワンプッシュ)

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.