

品番 : EA166DG-21

品名 : 500ml グリースガン(エア-式)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2024/10/06 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0669ページ		



カタログ訂正

23/12/12トリガー仕様:連続吐出タイプ / 画像間違い。本商品はカプラー付です(No.55 1213)

#### 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/分)	400	ノズルねじサイズ	M10×1
圧力比率	40:1	吸入口	1/4" (F)
使用圧力	0.3~0.8MPa	吐出圧力	33MPa
使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa	筒長	285mm
適用グリース	カートリッジグリース(400ml): EA991CN-7~10 手詰めグリース		

トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.