

品番：EA166HA

品名：400ml グリースガン(エア-式)



販売価格	9,720円(税抜) / 10,692円(税込)		
カタログ価格	9,720円(税抜) / 10,692円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/10/07 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0669ページ1058ページ		



グリースタンクを任意の位置に調整可能

仕様

使用圧力	0.6MPa	使用可能圧力	0.42~1.05MPa
ノズル長	170mm	筒サイズ	φ60×295mm
容量	400ml	吸入口	PT1/4" (カプラー付)
重量	約1.8kg	ノズルねじサイズ	1/8" PT-28T
適用グリース	蛇腹グリース 手詰めグリース		
NLGI-1~2用			
蛇腹カートリッジ使用可能			
グリースタンクを任意の位置に調整可能			
連続吐出タイプ			
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

