


品番：EA166SH-2A

品名：450ml グリースガン(エア-式)



販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0669ページ1058ページ		



### 仕様

容量(ml)	450	ノズル長(mm)	470
吐出圧力(MPa)	41.4	筒サイズ	φ65×300mm
エア-使用圧力	0.27~1.03MPa	ノズルねじサイズ	1/8" NPT
重量	2.5kg		
連続吐出タイプ			
フレキシブルホース			
NLGI-1~2			
エア-プラグ付			
蛇腹カートリッジを使用するにはEA166SH-1Aが必要となります。			
手詰め・蛇腹タイプ			

### 代替品

	品番 EA166DN-10A コメント 蛇腹グリスは使えません
--	------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.