

品番：EA300T

品名：ミニ溶接器(アセチレン・酸素)



販売価格	167,100円(税抜) / 183,810円(税込)		
カタログ価格	167,100円(税抜) / 183,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ		




仕様

<セット内容>	11点セット 酸素ポンベ(2L)×1 アセチレンポンベ(3.6L)×1 アセチレン調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)×1 酸素調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)×1 吹管×1 逆火防止器×1 ホース3m(逆止弁付)×1 ショート溶接火口:#100、#200、#315×各1 スタンド×1	アセチレンポンベ	3.6L
酸素ポンベ	2L	スタンドサイズ	360×400×900(H)mm
総重量	20kg	ショート溶接火口	#100・#200・#315
アセチレン調整器			
酸素調整器			
逆火防止器付			
吹管			
ホース3m(逆止弁付)			
キャスター付の為、運搬が楽です。			

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

代替品

	<p>品番 EA300C コメント</p>
--	---------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.