



品番：**EA330A**

品名：アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用)



販売価格	81,600円 (税抜) / 89,760円(税込)		
カタログ価格	81,600円(税抜) / 89,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ		



酸素なしで強力な火力が得られます

仕様

セット内容	<ul style="list-style-type: none">・バーナー本体・レギュレーター(ゲージ付)・ホース(3m)・ガット・特殊火口(φ10mm)・逆火防止器・点火ライター・圧力ゲージ・ボンベスタンド(全長400mm)	能力	軟口ウ:3/4"~2" 銀口ウ:1/2"~1.3/8"
重量	5.6kg(ボンベは含まず)	ホース内径	5.5mm
圧力計取付ねじ	2分	ガスの流量	144リットル/h

酸素なしで強力な火力が得られます。

燃焼音は問題ありません。

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

※重要※

高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、十分に注意して従事してください。また、作業者は必ず「ガス溶接技能講習終了証」「ガス溶接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者)しか操作できません。

代替品



品番 EA330KT

コメント ポンペ別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.