

品番：EA338AK-41

品名：φ38mm/215mm ハイ°カッター-(塩ビハイ°用)



販売価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
カタログ価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2024/10/06 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0038ページ0189ページ		



幅のない場所へもヘッド部が入ります

仕様

切断能力	φ38mm (VP30)	全長	215mm
刃長(mm)	45	材質	本体:アルミ合金、鉄、鋼 ブレード:特殊工具鋼
重量(g)	260		
開き止めフック付			
床下、屋根裏などの狭小スペースで使いやすい。キワギリが出来るので奥行きが無い場所や埋設管の掘り返し量が圧倒的に少なく切断作業可能。			
幅のない場所へもヘッド部が入ります。			
ポケットにスッポリ入る小型タイプ			
壁際に出ているパイプの切断も5mmのスペースがあれば切断可能です。			
軽量のため、長時間作業時でも手が疲れません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.