

品番：EA348RB-21

品名：50A-150A/590-840mm パイプサポート



販売価格	98,000円(税抜) / 107,800円(税込)		
カタログ価格	98,000円(税抜) / 107,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 16:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0195ページ		



JIS B 2011  
パイプサポーターの寸法(単位:mm)

径の呼び	A	B	調整範囲の長さ	50mm径標準の 許容積載重量
15	1/2	21.7	18.1	2.8
20	1/2	27.2	23.6	3.9
25	1	34.0	30.5	5.4
30	1 1/4	42.7	38.7	7.5
40	1 1/2	48.6	44.6	10.4
50	2	60.5	56.5	13.9
60	2 1/2	76.5	72.5	19.4
80	3	99.1	95.7	26.7

ステンレス鋼と異種金属との組合せ相違  
標準(ステンレス)と配管(他材料)

配管	材料	ステンレス鋼
ライニング鋼管	水	○
銅管	水	○
銅管	水	×
高圧鋼	水	○
炭素鋼	水	×
ステンレス鋼管	水	○

高さを調節可能で、ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に最適です

### 仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	42505
最大能力(パイプ)	150A(6")	最大積載重量	1134kg
高さ調節範囲	590~840mm	重量	10.4kg
台座直径	530mm		
スチール製			

### 代替品

	品番 EA348RB コメント 最大能力150mm(6")→300mm(12")
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.