



品番：EA365VD-2

品名：φ6mm 熱風集中ノズル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2024/10/06 22:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0903ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|---------|--|
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | AT-21 |
| 用途 | 溶解・溶接などの局所的な箇所の加工に | 適応ヒートガン | EA365VA-1、-2、-3、-4A、-10、-11、12、13、14A、EA365VB-3、旧EA365VA-4 |
| 形状 | 集中ノズル | 全長 | 87mm |
| 軸長 | 57mm | 先端内径 | 6mm |
| 材質 | 鋼板 | 重量 | 50g |

『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.