

品番 : EA366FA-40

品名 : 75mmx15m/ #40 研磨紙ロール(乾式)



販売価格	6,110円(税抜) / 6,721円(税込)		
カタログ価格	6,110円(税抜) / 6,721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0618ページ1019ページ		



仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HNAR
商品名	ハイピッチロール	サイズ	75mm×15m
乾式研磨向けの研磨紙ロール			
マジック式			
EA162KK(エアサnder)やEA366F(ハンドファイル)と一緒に使用できます。			
用途	自動車補修、金属、木工、FRPなどの各種研磨作業に最適です。	粒度	#40
入数	1巻		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.