


品番：EA440BZ-75

品名：φ 35xφ 70mm 銅管全ねじ固定金具(バネ方式)



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2024/10/06 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



冷媒配管用の吊金具

### 仕様

適合サイズ	φ 35×φ 70mm(2本組み合わせ)	目安サイズ	保温材厚: 10×10mm、10×20mm 銅管サイズ: φ 15.88×φ 50.8mm、 φ 22.22×φ 31.75mm、φ 22. 22×φ 38.1mm、φ 12.7×φ 22. 22mm、φ 15.88×φ 25.4mm
最大荷重	25kg		

バネ方式でワンタッチ固定。

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。

配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

冷媒配管用の吊金具

W3/8全ねじ棒だけでなく、8、9mmの丸棒にも取付固定できますが、最大荷重は12kgまで。

エポポリ樹脂粉体塗装

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.