


品番：EA440BZ-94

品名：φ 46mm 配管全ねじ 固定金具(シングル/バネ方式)



販売価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2024/10/06 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



冷媒配管用の吊金具

#### 仕様

適合サイズ	φ 46mm	目安サイズ	VP管(保温材厚:10mm):VP20 銅管(保温材厚:10mm):φ 25.4mm 銅管(保温材厚:20mm):φ 6.35mm
最大荷重	25kg		
バネ方式でワンタッチ固定			
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。			
配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具			
冷媒配管用の吊金具			
W3/8全ねじ棒だけでなく、8、9mmの丸棒にも取付固定できますが、最大荷重は12kgまで。			
エポポリ樹脂粉体塗装			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

