


品番：EA440BZ-95

品名：φ 48mm 配管全ねじ 固定金具(シングル/バネ方式)



販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2024/10/06 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ 48mm	目安サイズ	VP管:VP40 空調用AC管:30P 銅管(保温材厚:10mm):φ 28.58mm 銅管(保温材厚:20mm):φ 9.52mm
最大荷重	25kg		

バネ方式でワンタッチ固定

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。

配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

冷媒配管用の吊金具

W3/8全ねじ棒だけでなく、8、9mmの丸棒にも取付固定できますが、最大荷重は12kgまで。

エポポリ樹脂粉体塗装

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

