

品番：EA469FL-20A

品名：2" / 10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)



販売価格	5,250円(税抜) / 5,775円(税込)		
カタログ価格	5,250円(税抜) / 5,775円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1114ページ		



仕様

材質	SUSF304	適用規格	JIS B2220
呼び	50(2)	適用管外径	60.5mm
クラス	10K	外径(D)	155mm
厚み(t)	16mm	ガスケット座厚(f)	2mm
ガスケット座径(g)	96mm	ボルト穴中心円の径(C)	120mm
ボルト穴数	4	ボルト穴径(h)	19mm
重量	約2230g	最高使用圧力	0.4MPa
最高使用温度	200℃		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.