

品番 : EA470A-103

品名 : Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 18:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1117ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|---------|-----------|
| 材質 | 本体・ソケット:真鍮(ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮(クロムメッキ)、ボールシール:PTFE | 使用流体 | 水・油・空気 |
| 使用温度 | -15℃~100℃ | 最高圧力 | 3.5MPa |
| ねじサイズ | Rc3/8" | サイズ(mm) | l:60、h:78 |
| ハンドル長 | 95mm | 六角対辺 | 25mm |
| 重量 | 約302g | | |
| フルボア型 | | | |

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
| | 品番 EA470AB-3 コメント スタンダードボア型 |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.